INFORMAȚII DESPRE PRODUS

# ALPHA STAINLESS

8470UOD160P63

EAN 4031582333077



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

| | |
|---|---|
| Performanța rolei | ●●●○○ |
| Zgomot de mișcare | ●●●○○ |
| Atriție | ●●●●○ |
| Rezistență la coroziune | ●●●●● |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|---|---|
| Nume produs | Alpha stainless |
| Tip | Rola pivotantă |
| Standard | EN12532 - Echipament de transport |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 400 kg |
| Conductiv electric | Nu |
| Inoxidabil | Da |
| Capacitate de încărcare statică | 800 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -25 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
| Înălțime totală | 200 mm |
| Lățime totală | 96 mm |
| Greutate totală | 1,94 kg |

## FURCA

| | |
|---|---|
| Materialul de construcție | Oțel Inoxidabil, greu |
| FormăFurcă | Larg |
| Rulment pivotant | Două curse de mingi |
| Culoare | Oțel Inoxidabil |
| Offset | 55 mm |
| Raza de pivotare | 135 mm |
| Interferență pivotantă | 270 mm |
| Diametru cupolă | 96 mm |

## ROATĂ

| | |
|---|---|
| Material pentru corp | Poliamidă |
| Material al benzii de rulare | Identic cu corp Roată |
| Lagăr | Rulment cu role, Inoxidabil |
| Axă | Înșurubat cu piuliță |
| Roată | Alb natural |
| Diametru | 160 mm |
| Benză de rulare | 40 mm |
| Lățimea corpului | 40 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 75 malul D |

## RACORD

| | |
|---|---|
| Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă | 137 mm |
| Lățimea plăcii | 105 mm |
| Lungime orificiu placă (minim) | 75 mm |
| Lungime orificiu placă (maximă) | 80 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (minim) | 75 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 105 mm |
| Diametru orificiu placă | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ALPHA STAINLESS


8470UOD160P63


EAN 4031582333077

Numărul de comandă 00038021

**Desene ale produsului**






© Copyright 2026 TENTE International GmbH