

ALPHA

3470DVR200R05-28x45

EAN 4031582328547



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha
Type	Roulette pivotante
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	205 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	410 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	235 mm
Poids global	3.26 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Tôle d'acier, lourde
Forme Chape	Galbé
Pivot	Deux courses de balles
Couleur de la chape	Zingué bleu
Déport	55 mm
Rayon d'encombrement	155 mm
Diamètre d'encombrement	310 mm

ROUE

Matériau du corps	Tôle d'acier
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, noir
Roulement	Roulements rouleaux
Axe	Vissé avec écrou
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	200 mm
Largeur du Bandage	50 mm
Dureté du Bandage (A)	85 Shore A

RACCORD

Type de raccord	Tige pleine Tige, ronde
Diamètre Œil	28 mm
Longueur Œil	45 mm

ALPHA

3470DVR200R05-28x45

EAN 4031582328547

Numéro de commande 00030335
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

