

LUMINA

AA25PJ050L51-10 9011/9011/9011/7042

EAN 4031582335767



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Lumina
Tip	Okreni Tocak sa kocnica tocka
Standard	EN12528 - tockovi za nameštaj
Nosivost na 3 km/h	40 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	80 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	56 mm
Ukupna širina	55 mm
Ukupna težina	0.07 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	polipropilen
oblik viljuska	Kućište za dva Tocak , zatvoreno kuciste
okretni lezaj	stablo , okretanje
Boja	Grafitna crna (RAL9011)
ofset	20 mm
okretni radijus	62 mm
Otpor okretanju	124 mm
Prečnik kupole	0 mm

TOCAC

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Termoplastična guma
Nošenje	klizni lezaj sa caura cevi
osovina	Zaobilaženje
Boja omotac	Saobraćajna siva A (RAL7042)
Boja Tocak	Grafitna crna (RAL9011)
stićnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	50 mm
Širina omotac	10 mm
dimenzija rupa osovina	0 mm
duzina glavcine	0 mm
Širina tela	10 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	87 Šora A

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf	10 mm

LUMINA

AA25PJ050L51-10 9011/9011/9011/7042

EAN 4031582335767

Broj porudžbine 00073762

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

