

PURETECH AIR

DQP400X100-Ø20 HL74 4PR

EAN 4031582318029



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál těla	Ocelový plech
Materiál běhounu	Pneumatická pneumatika, blokový profil
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	400 mm
Šířka Běhoun	100 mm
Průměr otvoru Šroub	20 mm
Délka poklice	74 mm
Tvrdost Běhoun (A)	55 Obuv A

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Puretech air
Typ krytu	Kolo
Nosnost 3 km/h	200 kg
Statický Nosnost	400 kg
Celková hmotnost	2,665 kg

PURETECH AIR

DQP400X100-Ø20 HL74 4PR

EAN 4031582318029



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

