

## ALPHA

3478IEP160P63

EAN 4031582374186

Номер на поръчката 00006920



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●○

Шум от движение ●●●●●

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●○○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Alpha
Тип	Фиксиран Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	350 kg
Товароносимост при 6 км/ч	250 kg
Статичен Товароносимост	700 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	85 °C
Обща височина	200 mm
Обща ширина	115 mm
Общо тегло	2,233 kg

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Алуминий
	мек
Материал на реазбата	Еластична гума, черна, вулканизирана
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Ос	Завинтен с гайка
Цвят на Колело	Метален
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	160 mm
Ширина на Резба	50 mm
Ширина на тялото	50 mm
Твърдост на Резба (A)	68 Бръснач A

## ВИЛКА

Материал	Стоманен лист, тежък
Форма Вилица	Обхват
Цвят	Синьо покритие
Интерференция при завъртане	160 mm

## ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	137 mm
Ширина на плаката	115 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	75 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	105 mm
Диаметър на отвора на плаката	11 mm

# ALPHA

3478IEP160P63

EAN 4031582374186

Номер на поръчката 00006920



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

