

LINEA CLINIC

5946USC125R36-32S30 CC R9002

EAN 4031582382815



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ●
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Linea clinic
Tipo de carcasa	Rueda giratoria con central, Freno total
Estándar	similar EN12531- Ruedas de cama hospitalarias
Capacidad de carga a 3 km/h	150 kg
Capacidad de carga a 4 km/h	150 kg
Conductivo eléctrico	✓
Capacidad de carga estática	300 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	80 °C
Altura total	130 mm
Ancho total	71 mm
Peso total	0,931 kg
Certificación	Probado y supervisado por TÜV Süd

Club Diseñador
DeutscherPremio
InterzumIF Premio
Diseño

ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Inyectado, conductor eléctrico
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión, Inoxidable
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	125 mm
Ancho de Banda de rodadura	15 mm

SOPORTE

Material	Poliamida
Forma de Horquilla Forma	Soporte de Aro Doble Soporte
Rodamiento giratorio	Rodamiento de bolas de precisión
Desplazamiento	40 mm
Radio de giro	102,5 mm
Interferencia de giro	205 mm
Sugerencia	Soporte con Deflector de cables integrado de Polietileno.

AJUSTE

Tipo de ajuste	Espiga con Agujero de leva para barras de perfil, Versión corta
Diámetro del Perno	32 mm
Longitud del Perno	50 mm
Sugerencia	El fabricante de camas del hospital debe Sellado las camas lavables en el área de colocación.

LINEA CLINIC

5946USC125R36-32S30 CC R9002

EAN 4031582382815



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

