

GALEA

5071PIO100P51

EAN 4031582399738



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●●○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Nom del producte | Galea |
| Tipus | Rueda giratoria con Freno direccional |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 60 kg |
| Tracidad de carga estàtica | 120 kg |
| Temperatura (mínim) | -20 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C |
| Alçada total | 141 mm |
| Àmplia general | 66 mm |
| Pes total | 0,522 kg |

RODA

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Material corporal | Polipropilè |
| Material de la banda de rodadura | Goma massissa, no senyalització |
| El Bearing | Coixinet llis |
| Protectors de fil | Sense vigilància |
| Diametralització | 100 mm |
| Banda de rodadura ample | 32 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 87 Shore A |

SUPORT

| | |
|----------------------|---------------------|
| Material | Poliamida |
| Forquilla Forma | Tancat |
| Scamiento giratorio | Dues curses de ball |
| Desplaçament | 40 mm |
| Scio de giro | 128 mm |
| Sterferencia de giro | 256 mm |
| Dome Dictel | 59 mm |

FITACIÓ

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting | Placa rectangular |
| Placa llarga | 95 mm |
| Placa ampla | 70 mm |
| Longitud del forat de placa (màxim) | 75 mm |
| Amplària del forat de placa (màxim) | 50 mm |
| Placa de diàmetre | 11 mm |

GALEA

5071PIO100P51

EAN 4031582399738



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

