

## ZETA REVERSE

468BIFP200P63

EAN 4031582398144  
Objednávací číslo 00860834

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ●●●●○

Hlučnost ●●●●●

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●○○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Zeta reverse
Typ	Otočné Kolečko s Totální brzda a pružinovým Směrová brzda
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	450 kg
Nosnost 6 km/h	360 kg
Statická Nosnost	900 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková výška	240 mm
Stavební výška	96 mm
Celková hmotnost	4,294 kg

## KOLO

Materiál středu	Hliník
	měkký
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Šedá / bez označení
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Šířka středu kola	50 mm
Tvrdość Běhoun (A)	67 Obuv A

## UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, velmi těžký
Tvar Vidlice	Široký, Vyztužené
Otočné ložisko	Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	55 mm
Průměr otáčení	360 mm
Poloměr otáčení	96 mm

## MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	137 mm
Šířka plotny	105 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	105 mm
Průměr otvoru plotny	11 mm

# ZETA REVERSE

468BIFP200P63

EAN 4031582398144  
Objednáací číslo 00860834



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

