INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

ELASTECH

RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	●●●●○
Bruit de mouvement	●●●●○
Attrition	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Elastech
Type	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	160 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	320 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids global	0.39 kg

ROUE

Tread hardness	souple
Matériau du corps	Indéfini
Bandage	Polypropylène, souple
Diamètre	125 mm
Largeur du Bandage	40 mm
Dureté du Bandage (A)	63 Shore A


ELASTECH

RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383

Numéro de commande 10011100

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH