INFORMAȚII DESPRE PRODUS

# MAXTECH

## UAP160x40-Ø20 HL60 red

EAN 4031582322989



Imaginea poate fi diferită de produsul original

### PERFORMANȚĂ

| | |
|---|---|
| Performanța rolei | ●●●○○ |
| Zgomot de mișcare | ●●●○○ |
| Atriție | ●●●●○ |
| Rezistență la coroziune | ●●●○○ |

### ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|---|---|
| Nume produs | Maxtech |
| Tip | Roată |
| Standard | EN12532 - Echipament de transport |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 350 kg |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 300 kg |
| Conductiv electric | Nu |
| Inoxidabil | Nu |
| Capacitate de încărcare statică | 700 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -40 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
| Greutate totală | 0,78 kg |

### ROATĂ

| | |
|---|---|
| Material pentru corp | Poliamidă |
| Material al benzii de rulare | Poliuretan , Injectat |
| Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
| Protecție pentru filet | Cu protecție pentru filet |
| Diametru | 160 mm |
| Benză de rulare | 40 mm |
| Diametrul găurii Axă | 20 mm |
| Lungime butuc | 60 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 60 Pe malul D |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# MAXTECH

UAP160x40-Ø20 HL60 red

EAN 4031582322989

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Desene ale produsului




© Copyright 2026 TENTE International GmbH