

# DURATECH HEAT

WOO080X31 Ø12 TFR

EAN 4031582393842



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 휠

차체 재질	열가소성 합성, 내열성
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	플레인 베어링
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	80 mm
트레드 폭	31 mm
차축 홀 직경	12 mm
허브 길이	40 mm
트레드의 경도(D)	75 Shore D

## 성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ● ●
부식방지	● ● ● ○ ○

## 핵심 속성

제품명	Duratech heat
하우징 유형	휠
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	200 kg
적재 용량 정적	400 kg
온도 범위(최소)	-40 °C
온도 범위(최대)	180 °C
전체 체중	0.078 kg

# DURATECH HEAT

W00080X31 Ø12 TFR

EAN 4031582393842



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

---

