

# DURATECH HEAT

W00080X31 Ø12 TFR

EAN 4031582393842



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 휠

|            |              |
|------------|--------------|
| 차체 재질      | 열가소성 합성, 내열성 |
| 트레드 재질     | 휠 차체와 동일     |
| 베어링        | 플레인 베어링      |
| 스레드 가드     | 스레드가드 없음     |
| 직경         | 80 mm        |
| 트레드 폭      | 31 mm        |
| 차축 홀 직경    | 12 mm        |
| 허브 길이      | 40 mm        |
| 트레드의 경도(D) | 75 Shore D   |

## 성능

|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ○ ○ |
| 내마모성   | ● ● ● ● ● |
| 부식방지   | ● ● ● ○ ○ |

## 핵심 속성

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 제품명            | Duratech heat   |
| 하우징 유형         | 휠               |
| 표준             | EN12532 - 운송 장비 |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 200 kg          |
| 정지 중 하중용량      | 400 kg          |
| 온도 범위(최소)      | -40 °C          |
| 온도 범위(최대)      | 180 °C          |
| 전체 체중          | 0.078 kg        |

# DURATECH HEAT

W00080X31 Ø12 TFR

EAN 4031582393842



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

---

