

DURATECH SILENT

UOT 125X40-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338058

Номер заказа 00033628



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник демпфированный
Цвет Колесо	Натуральный белый
Диаметр	125 mm
Ширина Протектор	40 mm
Диаметр отверстия Ось	8,4 mm
Длина хаба	45 mm
Ширина тела	40 mm
Твердость Протектор (D)	75 Береговая D

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●●○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Duratech silent
Стандартный	EN12532 - Транспортное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	300 kg
Грузоподъемность статическая	600 kg
Диапазон температур (минимальный)	-30 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общий вес	0,382 kg

DURATECH SILENT

УОТ 125X40-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338058

Номер заказа 00033628



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

