

LUMINA

A523YOI050B10-11X20/10D38 9011/9011

EAN 4031582341249



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Lumina
Tipo	Ruota girevole con freno intermittente
Portata a 3 km/h	40 kg
Elettricamente conduttivo	Sì
Inossidabile	No
Portata statica	80 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	61 mm
Larghezza complessiva	55 mm
Peso complessivo	0,1 kg

SUPPORTO

Materiale di costruzione	Polipropilene
Forma della forcella	Supporto gemellato, chiuso, con cupola
Cuscinetto del supporto	Perno, girevole
Colore	Nero grafite (RAL9011)
Disassamento	20 mm
Raggio di piroettamento	52 mm
Ingombro di piroettamento	104 mm
Diametro cuffia superiore	38 mm

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene, elettricamente conduttivo
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto piano con distanziale
Asse	Rivettato
Colore battistrada	Nero grafite (RAL9011)
Colore Ruota	Nero grafite (RAL9011)
Parafili	Senza parafili
Diametro	50 mm
Larghezza battistrada	8 mm
Asse diametro del foro	0 mm
Lunghezza mozzo	0 mm
Larghezza corpo	8 mm
Durezza del Battistrada (D)	65 Shore D

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Perno con anello di presa, con collare
Diametro perno	11 mm
Lunghezza perno	20 mm

LUMINA

A523YOI050B10-11X20/10D38 9011/9011

EAN 4031582341249

Numero d'ordine 00075213

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

