

DURATECH SILENT

HUR 125X36-Ø12 HL44

EAN 4031582319644

Número de encomenda 00030828



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

RODA

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Material do centro da roda | Amortecimento, material híbrido |
| Material do piso da roda | Poliamida |
| Rolamento | Rolamento |
| Cor da Roda | Cinzentos prateado (RAL7001) |
| Anti-fios | Sem anti-fios |
| Diâmetro | 125 mm |
| Largura do Piso | 36 mm |
| Diâmetro do furo do eixo | 12 mm |
| Comprimento do cubo | 44 mm |
| Largura do corpo | 36 mm |
| Dureza do Piso (D) | 75 Shore D |

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●●○

Desgaste ●●●●○

Resistência à corrosão ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto | Duratech silent |
| Tipo | Roda |
| Padrão | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h | 200 kg |
| Capacidade de carga estática | 400 kg |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 80 °C |
| Peso geral | 0,602 kg |

DURATECH SILENT

HUR 125X36-Ø12 HL44

EAN 4031582319644

Número de encomenda 00030828



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

