

# ALPHA

3478UFR125P62

EAN 4031582306965



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ● ○ |
| 损耗   | ● ● ● ○ ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ○ ○ |

## 核心属性

|            |                |
|------------|----------------|
| 产品名称       | Alpha          |
| 外壳类型       | 固定脚轮           |
| 标准         | EN12532 - 运输器械 |
| 4 公里/小时的载重 | 250 kg         |
| 导电         | 否              |
| 不锈         | 否              |
| 静态载重       | 500 kg         |
| 温度范围（最低）   | -20 °C         |
| 最高温度范围     | 80 °C          |
| 总高         | 155 mm         |
| 总宽度        | 85 mm          |
| 总重量        | 0.81 kg        |

## 支架

|      |       |
|------|-------|
| 外壳材料 | 钢板，重型 |
| 支架形状 | 宽     |
| 颜色   | 蓝色钝化  |

## 轮子

|                |              |
|----------------|--------------|
| Tread hardness | 柔软           |
| 轮体材料           | 聚酰胺          |
| 胎面材料           | 弹性轮胎，无痕，硫化   |
| 轴承             | 滚柱轴承         |
| 轴              | 用螺母拧紧        |
| 轮子颜色           | 银灰色（RAL7001） |
| 侧盖             | 无螺纹护罩        |
| 直径             | 125 mm       |
| 胎面宽度           | 40 mm        |
| 轮体宽度           | 40 mm        |
| 胎面硬度（A）        | 63 岸 A       |

## 固定件

|           |        |
|-----------|--------|
| 固定件类型     | 矩形板    |
| 上板长       | 103 mm |
| 上板宽       | 85 mm  |
| 上板孔长度（最小） | 77 mm  |
| 上板孔长度（最大） | 60 mm  |
| 上板孔宽度（最小） | 77 mm  |
| 上板孔宽度（最大） | 80 mm  |
| 上板孔直径     | 9 mm   |

# ALPHA

3478UFR125P62

EAN 4031582306965

订单号 00026592

产品图纸



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

