

## AGILA

2471PJO150R05-28

EAN 4031582301403



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ○ ○ |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ○ ○ |
| Kopás                              | ● ● ● ○ ○ |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ○ ○ |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Termék neve                       | Agila                        |
| Ház típusa                        | Forgóvilla görgő irányfékkel |
| Standard                          | EN12530 - Intézményi görgők  |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 100 kg                       |
| Elektromosan vezető               | Nem                          |
| Rozsdamentes                      | Nem                          |
| Statikus teherbírás               | 200 kg                       |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C                       |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C                        |
| Összsúly                          | 1,19 kg                      |

## VÁZ

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| A ház anyaga | Acéllemez, közepes |
| Villa alakja | Széles             |
| Forgócsapágó | Kétsoros golyó     |
| Szín         | Kék passzívált     |
| Ellensúlyoz  | 36 mm              |
| Körbeforgás  | 262 mm             |

## KERÉK

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Polipropilén               |
| Futófelület anyaga           | Termoplasztikus gumi       |
| Csapágó                      | Siklócsapágó               |
| Szálvédők                    | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő                       | 150 mm                     |
| Futófelület szélessége       | 32 mm                      |
| A futófelület keménysége (A) | 87 Shore A                 |

## SZERELVÉNY

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Szerelvény típusa | Tömör csap, kerek |
| Csavar átmérője   | 28 mm             |
| Csavar hossza     | 45 mm             |

# AGILA

2471PJO150R05-28

EAN 4031582301403



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

