

## KAPPA

9688TOO250P63

EAN 4031582316629

Bestelnummer 00805788



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ○ ○ ○ ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ● |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Productnaam                  | Kappa                      |
| Type                         | Bokwiel                    |
| Standaard                    | EN12533 - Zwaarlast wielen |
| Draagvermogen bij 4 km/u     | 1320 kg                    |
| Draagvermogen bij 6 km/u     | 1200 kg                    |
| Statisch Draagvermogen       | 2640 kg                    |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -40 °C                     |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C                      |
| Totale hoogte                | 305 mm                     |
| Totaal gewicht               | 4,404 kg                   |

## WIEL

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Wielkern materiaal            | Polyamide, zwaar        |
| Materiaal loopvlak            | Identiek met wielkern   |
| Lager                         | Glijlager               |
| As                            | Vastgeschroefd met moer |
| Afdekkapjes                   | Zonder afdekkapjes      |
| Diameter                      | 250 mm                  |
| Breedte Loopvlak              | 50 mm                   |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 75 Shore D              |

## VORK

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Materiaal | Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar |
| Vork Vorm | Breed, versterkt                   |
|           | ✓                                  |

## BEVESTIGING

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Type bevestiging                   | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                       | 135 mm             |
| Breedte plaat                      | 110 mm             |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal)  | 105 mm             |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 75 mm              |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 80 mm              |
| Diameter bevestigingsgat           | 11 mm              |

# KAPPA

9688TOO250P63

EAN 4031582316629  
Bestelnummer 00805788



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

