

AGILA STAINLESS

7470XSC100P30-11

EAN 4031582350067

Número de comanda 00037658



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●●○

Resistència a a la corrosió ●●●●●

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Agila stainless

Tipus Rueda giratoria Rueda

Tracidad de carga a 3 km/h 100 kg

Conducció elèctrica ✓

Inoxidable ✓

Tracidad de carga estàtica 200 kg

Temperatura (mínim) -25 °C

Temperatura màxima (màxim) 80 °C

Alçada total 135 mm

Àmplia general 60 mm

Pes total 0,6 kg

RODA

Material corporal Poliamida, conducció elèctrica

Material de la banda de rodadura Poliuretà, Injectat, conductor elèctric

El Bearing Rodament de boles de precisió Inoxidable

Roda de color Verd de plata (RAL7001)

Protectors de fil Amb la guardaespalles

Diametralització 100 mm

Banda de rodadura ample 32 mm

Corporació ample 32 mm

La duresa del Banda de rodadura (A) 91 Shore A

La duresa del Banda de rodadura (D) 40 Shore D

SUPPORT

Material Inoxidable, mitjà

Forquilla Forma Ample

Scamiento giratorio Dues curses de ball

Color Inoxidable

Desplaçament 38 mm

Scio de giro 88 mm

Sterferencia de giro 176 mm

Dome Dictel 60 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting Forat per a cargol

Pern Diàmetre del forat 11 mm

Col·lecció Les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud.

AGILA STAINLESS

7470XSC100P30-11

EAN 4031582350067
Número de comanda 00037658



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

