INFORMAZIONI DI PRODOTTO

PURETECH AIR

DQP400x100-Ø20 HL74 4PR

EAN 4031582318029



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Puretech air
Tipo	Ruota
Portata a 3 km/h	200 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	400 kg
Peso complessivo	2,67 kg

RUOTA

Tread hardness	morbido
Materiale del corpo	Lamiera d'acciaio
Materiale del battistrada	Pneumatico, profilo scolpito
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Parafili	Con parafili
Diametro	400 mm
Larghezza battistrada	100 mm
Asse diametro del foro	20 mm
Lunghezza mozzo	74 mm
Durezza del Battistrada (A)	55 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH AIR

DQP400x100-Ø20 HL74 4PR

EAN 4031582318029

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Disegni del prodotto



© Copyright 2026 TENTE International GmbH