

KAPPA

9688SEP200P63 CL67

EAN 4031582364620

Objednávací číslo 00838280



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●●●

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●●●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu | Kappa |
| Typ | Pevné Kolečko |
| Norma | EN12533 – Heavy duty kolečka |
| Nosnost 4 km/h | 600 kg |
| Nosnost 6 km/h | 500 kg |
| Statická Nosnost | 1000 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 85 °C |
| Celková výška | 245 mm |
| Stavební výška | 98 mm |
| Celková hmotnost | 5,498 kg |

KOLO

| | |
|--------------------|--|
| Materiál středu | plechová ocel, těžká |
| | měkký |
| Materiál běhounu | Elastická pneumatika, černá, vulkanizovaná |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Osa kola | Šroub s maticí |
| Barva Kola | Jet black (podobný RAL9005) |
| Ochranná krytka | S ložiskovým pouzdrém |
| Průměr | 200 mm |
| Šířka Běhoun | 50 mm |
| Šířka středu kola | 50 mm |
| Tvrdość Běhoun (A) | 67 Obuv A |

UCHYCENÍ

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Materiál | Litina nebo kovaná litina, těžká |
| Tvar Vidlice | Široký, Vyztužené |
| Barva vidlice | Pasivováno modrou |
| | ✓ |
| Poloměr otáčení | 96 mm |

MONTÁŽ

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení | Obdélníková destička |
| Délka plotny | 135 mm |
| Šířka plotny | 110 mm |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 75 mm |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 80 mm |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 75 mm |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 105 mm |
| Průměr otvoru plotny | 11 mm |

KAPPA

9688SEP200P63 CL67

EAN 4031582364620
Objednáací číslo 00838280



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

