

## ZETA

4680UAP200P63

EAN 4031582396362  
Broj porudžbine 00838442

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ○ ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ○ ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ○ ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Zeta                         |
| Tip kućišta                    | Okretanje Tocak              |
| Standard                       | EN12532 - transportna oprema |
| Nosivost na 4 km/h             | 500 kg                       |
| Nosivost na 6 km/h             | 400 kg                       |
| Statički Nosivost              | 1000 kg                      |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -30 °C                       |
| Opseg temperature (maksimalni) | 80 °C                        |
| Sveukupna visina               | 240 mm                       |
| Ukupna širina                  | 96 mm                        |
| Ukupna težina                  | 3,313 kg                     |

## TOCAK

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo          | poliamid                 |
| materijal omotaca          | Poliuretan, liveno       |
| Nošenje                    | precizini kuglicni lezaj |
| osovina                    | Završena sa navrtkom     |
| Boja Tocak                 | Prirodno belo            |
| stitnici omotaca           | Sa threadguard           |
| Prečnik                    | 200 mm                   |
| Širina omotac              | 50 mm                    |
| Širina tela                | 50 mm                    |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 92 Šor A                 |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 42 Šor D                 |

## KUCISTE

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Materijal       | Čelični list, veoma težak                 |
| oblik viljaska  | siroko, Ojacano                           |
| okretni lezaj   | Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajući |
| Boja            | plavo cinkovano                           |
| ofset           | 55 mm                                     |
| okretni radijus | 155 mm                                    |
| Otpor okretanju | 310 mm                                    |
| Prečnik kupole  | 96 mm                                     |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja                    | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče                     | 137 mm            |
| Širina ploče                     | 105 mm            |
| Dužina otvora ploče (Minimalno)  | 75 mm             |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 80 mm             |
| Širina otvora ploče (Minimalno)  | 75 mm             |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 105 mm            |
| Prečnik otvora ploče             | 11 mm             |

# ZETA

4680UAP200P63

EAN 4031582396362  
Broj porudžbine 00838442



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

