PRODUKTINFORMATION

# AGILA

## 2470XSP100P30-11

EAN 4031582342871



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

### YDEEVNE

| | |
|---|---|
| Rullemodstand | ●●●○○ |
| Kørselsstøj | ●●●○○ |
| Abrasion | ●●●●○ |
| Rustbeskyttelse | ●●●○○ |

### PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|---|---|
| Produktnavn | Agila |
| Type | Drejeligt Hjul |
| Standard | EN12530 - Hjul til Apparater |
| Belastning ved 3 km/t | 100 kg |
| Elektrisk ledende | Ja |
| Rustfri | Nej |
| Belastning Statisk | 200 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -25 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
| Byggehøjde | 135 mm |
| Samlet bredde | 60 mm |
| Samlet vægt | 0,65 kg |

### GAFFEL

| | |
|---|---|
| Materialer til boliger | Stålplade, medium |
| Gaffel Form | Bred |
| Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
| Farve | Blå-kromatiseret |
| Udladning | 38 mm |
| Udfaldsradius | 88 mm |
| Udfaldsdiameter | 176 mm |
| Dome-diameter | 60 mm |

### HJUL

| | |
|---|---|
| Fælgmateriale | Polyamid, elektrisk ledende |
| Hjulbanemateriale | Polyuretan, Indsprøjtet, elektrisk-ledende |
| Leje | Præcisionskugleleje |
| Hjul farve | Sølvgrå (RAL7001) |
| Trådfang | Med trådfang |
| Diameter | 100 mm |
| Hjulbane bredde | 32 mm |
| Fælgbredde | 32 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 91 Shore A |
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 40 Shore D |

### MONTERING

| | |
|---|---|
| Monteringstype | Bolthul |
| Bolt Huldiameter | 11 mm |
| Tip | Hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde. |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA


2470XSP100P30-11


EAN 4031582342871

Bestillingsnummer 00035093

**Product Drawings**



© Copyright 2026 TENTE International GmbH