

PURETECH AIR

DPR200x50-Ø20 2PR black

EAN 4031582371024



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Tread hardness	morbido
Materiale del corpo	Lamiera d'acciaio
Materiale del battistrada	Pneumatico, profilo lineare
Cuscinetto	Cuscinetto a rulli
Parafili	Senza parafili
Diametro	200 mm
Larghezza battistrada	50 mm
Asse diametro del foro	20 mm
Lunghezza mozzo	58 mm
Durezza del Battistrada (A)	55 Shore A

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ○ ○ ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Puretech air
Tipo	Ruota
Portata a 3 km/h	75 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	150 kg
Peso complessivo	0,8 kg

PURETECH AIR

DPR200x50-Ø20 2PR black

EAN 4031582371024



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

