

# MAXTECH

PNP 200X30-Ø8 HL44

EAN 4031582320626

Numéro de commande 00005568



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
	souple
Bandage	Polyuréthane, Mousse
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Noir
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	200 mm
Largeur du Bandage	30 mm
Diamètre du trou de l'Axe	8 mm
Longueur de moyeu	44 mm
Largeur du corps	30 mm
Dureté du Bandage (A)	70 Shore A

## PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Maxtech
Type	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	100 kg
Statique Capacité de charge	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	0,4 kg

# MAXTECH

PNP 200X30-Ø8 HL44

EAN 4031582320626

Numéro de commande 00005568



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

---

