

# STYLEA

5920XGI075B10-11X20 DOM20

EAN 4031582344837



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ● |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Nombre del producto           | Stylea                |
| Tipo de carcasa               | Rueda giratoria Rueda |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 50 kg                 |
| Conductivo eléctrico          | ✓                     |
| Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C                |
| Rango de temperatura (máximo) | 40 °C                 |
| Altura total                  | 81 mm                 |
| Ancho total                   | 53 mm                 |
| Peso total                    | 0,177 kg              |

## ARO

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Material del cuerpo                | Poliamida, conductora eléctrica            |
| Material de la banda de rodadura   | Goma termoplástica, conductora eléctrica   |
| Cojinete                           | Cojinete liso con Separador tubo separador |
| Eje                                | Remachado                                  |
| Protectores de hilo                | Sin protector de roscas                    |
| Diámetro                           | 75 mm                                      |
| Ancho de Banda de rodadura         | 8 mm                                       |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 87 Shore A                                 |

## SOPORTE

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Material                 | Poliamida                    |
| Forma de Horquilla Forma | Soporte de Aro Doble Soporte |
| Rodamiento giratorio     | Vástago giratorio Espiga     |
| Radio de giro            | 62 mm                        |
| Interferencia de giro    | 124 mm                       |
| Diámetro del domo        | 20 mm                        |

## AJUSTE

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Tipo de ajuste      | Espiga con anillo de agarre, con collarín |
| Diámetro del Espiga | 11 mm                                     |

# STYLEA

5920XGI075B10-11X20 DOM20

EAN 4031582344837



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

---

