

ALPHA

3470UER125P63 CL60 OH161

EAN 4031582304343
Objednávací číslo 00030368

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●●○

Hlučnost ●●●●○

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu | Alpha |
| Typ | Otočné Kolečko |
| Norma | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h | 250 kg |
| Statická Nosnost | 500 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
| Celková výška | 161 mm |
| Stavební výška | 96 mm |
| Celková hmotnost | 1,676 kg |

KOLO

| | |
|--------------------|--|
| Materiál středu | Polyamid |
| | měkký |
| Materiál běhounu | Elastická pneumatika, černá, vulkanizovaná |
| Ložisko | Valivé ložisko |
| Osa kola | Šroub s maticí |
| Barva Kola | Stříbrně šedá (RAL7001) |
| Ochranná krytka | Bez pouzdra |
| Průměr | 125 mm |
| Šířka Běhoun | 40 mm |
| Šířka středu kola | 40 mm |
| Tvrdość Běhoun (A) | 63 Obuv A |

UCHYCENÍ

| | |
|-----------------|----------------------|
| Materiál | Ocelový plech, těžký |
| Tvar Vidlice | Široký |
| Otočné ložisko | Dva míčové závody |
| Barva vidlice | Pasivováno modrou |
| Vyosení | 55 mm |
| Poloměr otáčení | 117,5 mm |
| Průměr otáčení | 235 mm |
| Poloměr otáčení | 96 mm |

MONTÁŽ

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení | Obdélníková destička |
| Délka plotny | 137 mm |
| Šířka plotny | 105 mm |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 75 mm |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 80 mm |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 75 mm |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 105 mm |
| Průměr otvoru plotny | 11 mm |

ALPHA

3470UER125P63 CL60 OH161

EAN 4031582304343
Objednáací číslo 00030368



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

