

# DURATECH

UOP200X50-Ø20

EAN 4031582323528

Numéro de commande 00002304



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	200 mm
Largeur du Bandage	50 mm
Diamètre du trou de l'Axe	20,1 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Dureté du Bandage (D)	75 Shore D

## PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech
Type	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	800 kg
Statique Capacité de charge	1600 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids global	1,006 kg

# DURATECH

UOP200X50-Ø20

EAN 4031582323528

Numéro de commande 00002304



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

---

