



La imatge pot diferir del producte original.

#### ACTUACIÓ

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ● ●   |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ● ○   |
| Atràcia                     | ● ● ● ● ● ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ● ● ○ |

#### ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Nom del producte           | Linea                 |
| Tipus                      | Rueda giratoria Rueda |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 110 kg                |
| Conducció elèctrica        | No                    |
| Inoxidable                 | No                    |
| Tracidad de carga estàtica | 220 kg                |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C                |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C                 |
| Alçada total               | 170 mm                |
| Àmplia general             | 89 mm                 |
| Pes total                  | 1,1 kg                |

#### SUPORT

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Material d'habitatge | Poliamida                     |
| Forquilla Forma      | Suport Twin Roda              |
| Scamiento giratorio  | Rodament de boles de precisió |
| Desplaçament         | 52 mm                         |
| Scio de giro         | 133 mm                        |
| Sterferencia de giro | 218 mm                        |
| Dome Dictel          | 56 mm                         |

#### RODA

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material corporal                   | Poliamida                     |
| Material de la banda de rodadura    | Poliuretà, Injectat           |
| El Bearing                          | Rodament de boles de precisió |
| Protectors de fil                   | Amb la guardaespallles        |
| Diametralització                    | 150 mm                        |
| Banda de rodadura ample             | 22 mm                         |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                    |

#### FITACIÓ

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting                    | Placa rectangular |
| Placa llarga                        | 90 mm             |
| Placa ampla                         | 75 mm             |
| Longitud del forat de placa (màxim) | 75 mm             |
| Amplària del forat de placa (màxim) | 50 mm             |
| Placa de diàmetre                   | 11 mm             |

Product Drawings

