



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

#### PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

#### KERNKENMERKEN

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Productnaam                  | Novatech |
| Type                         | Wiel     |
| Draagvermogen bij 3 km/h     | 100 kg   |
| Elektrisch geleidend         | Nee      |
| Roestvrij                    | Nee      |
| Statisch draagvermogen       | 200 kg   |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C   |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C    |
| Totaal gewicht               | 0,14 kg  |

#### WIEL

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Materiaal wielkern            | Staal, ijzer          |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gegoten |
| Lagering                      | Precisie kogellagers  |
| Afdekkapjes                   | Met draadbeschermer   |
| Diameter                      | 60 mm                 |
| Breedte Loopvlak              | 20 mm                 |
| Diameter Asgat                | 20 mm                 |
| Naaflengte                    | 12 mm                 |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 92 Shore A            |

