

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 80-F-NYN

EAN 4031582413311



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	○ ○ ○ ○ ○
Bewegingsgeluid	○ ○ ○ ○ ○
Verloop	○ ○ ○ ○ ○
Corrosieweerstand	○ ○ ○ ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Footmaster
Type	Zwenkwiel
Draagvermogen bij 3 km/u	500 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	500 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	90 °C
Totale hoogte	102 mm
Totale breedte	86 mm
Totaal gewicht	2 kg

VORK

Kleur	Wit
Offset	46 mm
Zwenk radius	77,5 mm
Uitzwenking	155 mm
Diameter koepel	86 mm

WIEL

Lager	Rollager, gedempt
Kleur Wiel	Zwart
Diameter	63 mm
Breedte Loopvlak	30 mm
Breedte wielkern	30 mm

BEVESTIGING

Lengte plaat	90 mm
Breedte plaat	90 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	70 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	70 mm
Diameter bevestigingsgat	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 80-F-NYN

EAN 4031582413311

Bestelnummer 00062082
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

