

SCOUT

814SUF200P60 180° SMART

EAN 4031582429916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ●
Atriție	● ● ● ○ ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Scout
Tip	Roată pivotantă Rola cu Blocare direcțională cu arc
Capacitate de încărcare la 3 km/h	150 kg
Capacitate de încărcare la 4 km/h	150 kg
Inoxidabil	✓
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Înălțime totală	242 mm
Lățime totală	72 mm
Greutate totală	2,912 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă moale
Material al benzii de rulare	Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie, Inoxidabil
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	200 mm
Benză de rulare	40 mm
Duritatea benzii de rulare (A)	64 Pe malul A

FURCA

Material	Oțel Inoxidabil, greu
Formă Furcă	Unghiular
Rulment pivotant	Rulment cu bile de precizie
Offset	50 mm
Raza de pivotare	150 mm
Interferență pivotantă	300 mm

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	130 mm
Lățimea plăcii	74 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	110 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	50 mm
Diametru orificiu placă	10,5 mm

SCOUT

814SUF200P60 180° SMART

EAN 4031582429916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

