

# ELASTECH

IEP 300X55-Ø25 HL60

EAN 4031582319774

Номер на поръчката 00837180



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ● ●

Шум от движение ● ● ● ● ●

Привличане ● ● ● ● ●

Устойчив на корозия ● ● ● ● ●

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Elastech
Тип	Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	600 kg
Товароносимост при 6 км/ч	480 kg
Статичен Товароносимост	1200 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	85 °C
Общо тегло	3,865 kg

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Алуминий
	мек
Материал на резбата	Еластична гума, черна, вулканизирана
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело	Черен реактив (подобен RAL9005)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	300 mm
Ширина на Резба	55 mm
Диаметър на отворите Ос	25 mm
Дължина на центъра	60 mm
Ширина на тялото	55 mm
Твърдост на Резба (A)	68 Бръснач A

# ELASTECH

IEP 300X55-Ø25 HL60

EAN 4031582319774

Номер на поръчката 00837180



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

