

AGILA

2477YGO075P40

EAN 4031582342550



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-----------------------|-------------|
| Rolprestaties | ● ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage | ● ● ● ● ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ○ ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Productnaam | Agila |
| Type | Wielen met Totale vergrendeling |
| Standaard | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h | 75 kg |
| Elektrisch geleidend | Ja |
| Roestvrij | Nee |
| Statisch draagvermogen | 150 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 100 mm |
| Totale breedte | 43 mm |
| Totaal gewicht | 0,3 kg |

BEHUIZING

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Materiaal van de behuizing | Staalplaat, medium |
| Vork Vorm | Breed |
| Zwenklager | Twee balraces |
| Kleur | Blauw gepassiveerd |
| Offset | 24 mm |
| Zwenk radius | 80 mm |
| Draaicirkel | 160 mm |
| Diameter koepel | 43 mm |

WIEL

| | |
|-------------------------------|--|
| Materiaal wielkern | Polypropyleen, elektrisch geleidend |
| Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend |
| Lagering | Glijlager |
| Wielkleur | Zilvergrijs (vergelijkbaar met RAL7001) |
| Afdekkapjes | Zonder schroefdraadbeschermer |
| Diameter | 75 mm |
| Breedte Loopvlak | 25 mm |
| Breedte wielkern | 25 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 87 Shore A |

FITTING

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Type bevestiging | Vierkante plaat |
| Lengte plaat | 60 mm |
| Breedte plaat | 60 mm |
| Lengte plaatgat (minimaal) | 38 mm |
| Lengte plaatgat (maximaal) | 48 mm |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 38 mm |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 48 mm |
| Diameter plaatgat | 6,3 mm |

AGILA

2477YGO075P40

EAN 4031582342550

Bestelnummer 00030328
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

