PRODUCTINFORMATIE

DURATECH

UOR 100x36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323535



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Rollager
Wielkleur	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	36 mm
Diameter Asgat	12 mm
Naaflengte	44,4 mm
Breedte wielkern	36 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	75 Shore D

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●○○
Slijtage	●●●●○
Corrosiebestendigheid	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	200 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	400 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-25 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,18 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

UOR 100x36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323535

Bestelnummer 00030965

Producttekeningen



© Copyright 2026 TENTE International GmbH