

# AGILA

2477UAP125R05-28 M8/19

EAN 4031582302288

Номер на поръчката 00030266



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●○○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Име на продукта                    | Agila                               |
| Тип                                | Въртящ се Колело с Пълно заключване |
| Стандартен                         | EN12530 – Изделителни колела        |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 100 kg                              |
| Статичен Товароносимост            | 200 kg                              |
| Температурен диапазон (минимален)  | -25 °C                              |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C                               |
| Обща височина                      | 163 mm                              |
| Обща ширина                        | 60 mm                               |
| Общо тегло                         | 1,24 kg                             |

## КОЛЕЛО

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Материал на тялото    | Полиамид                        |
| Материал на резбата   | Полиуретан, екструдирано        |
| Лагер                 | Прецизен сачмен лагер           |
| Цвят на Колело        | Сребърно сиво (RAL7001)         |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър              | 125 mm                          |
| Ширина на Резба       | 32 mm                           |
| Ширина на тялото      | 32 mm                           |
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач A                    |
| Твърдост на Резба (D) | 42 Бръснач D                    |

## ВИЛКА

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Материал                    | Стоманен лист, среден  |
| Форма Вилица                | Обхват                 |
| Въртящ се лагер             | Две състезания с топка |
| Цвят                        | Синьо покритие         |
| Изместване                  | 41 mm                  |
| Радиус на завъртане         | 131 mm                 |
| Интерференция при завъртане | 262 mm                 |
| Диаметър на купол           | 60 mm                  |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Тип на фитинга                      | Твърдо Щифт кръгло |
| Диаметър на Болт                    | 28 mm              |
| Дължина на Болт                     | 45 mm              |
| Позиция на резбата на Болт          | 19 mm              |
| Количество отвори за монтаж на Болт | 2                  |

# AGILA

2477UAP125R05-28 M8/19

EAN 4031582302288

Номер на поръчката 00030266



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

