PRODUKTINFORMATION

# INTEGRAL ASSIST

## ED44ETW150R36-34S35 D 9002 270°

Bestillingsnummer 990067061



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

### YDEEVNE

| | |
|---|---|
| Rullemodstand | ●●●●● |
| Kørselsstøj | ●●●●○ |
| Abrasion | ●●●●○ |
| Rustbeskyttelse | ●●●●● |

### PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|---|---|
| Produktnavn | Integral assist |
| Type | Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse |
| Standard | EN12531 - Hospitalssengehjul |
| Belastning ved 4 km/t | 150 kg |
| Elektrisk ledende | Nej |
| Rustfri | Nej |
| WeAssist kompatibel | 1 |
| Belastning Statisk | 450 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -10 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 40 °C |
| Byggehøjde | 183 mm |
| Samlet bredde | 110,5 mm |
| Samlet vægt | 4,68 kg |
| Beskyttelsestype | IPX6 (kun til elektroniske komponenter, når de er installeret) |
| Tilladt omgivelsestemperatur | Driftstemperatur 5 °C til 40 °C, luftfugtighed 20 % - 80 % |

### GAFFEL

| | |
|---|---|
| Drejekrans | Præcisionskugleleje |
| Farve | Grå hvid (RAL9002) |
| Udladning | 40 mm |
| Udfaldsradius | 115 mm |
| Udfaldsdiameter | 230 mm |
| Dome-diameter | 110,5 mm |

### HJUL

| | |
|---|---|
| Fælgmateriale | Stål, jern |
| Hjulbanemateriale | Polyuretan, Støbt |
| Leje | Nav-Motor |
| Hjulbane-farve | Skifergrå (RAL7015) |
| Trådfang | Integreret trådfang |
| Diameter | 150 mm |
| Hjulbane bredde | 50 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 85 Shore A |

### MONTERING

| | |
|---|---|
| Monteringstype | Stift med Cam-hul til profilstænger, kort Variant |

Red Dot Design Award


© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# INTEGRAL ASSIST

## ED44ETW150R36-34S35 D 9002 270°

Bestillingsnummer 990067061

**Produkttegninger**




Red Dot Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH