

ALPHA STAINLESS

8477UOO080P30-11

EAN 4031582370225



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ●
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha stainless
Type	Wielen met Totale vergrendeling
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	150 kg
Roestvrij	✓
Statisch draagvermogen	300 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	108 mm
Totaal gewicht	0,796 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Glijlager
As	Geschroefd met moer
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	80 mm
Breedte Loopvlak	34 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	75 Shore D

BEHUIZING

Materiaal	Roestvrij staal, zwaar
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Twee balraces
Offset	44,5 mm
Draaicirkel	240 mm

FITTING

Type bevestiging	Boutgat
Boutgat diameter	11 mm

ALPHA STAINLESS

8477UOO080P30-11

EAN 4031582370225



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

