

NOVATECH

ЕТУ 080x20-Ø20 EL14

EAN 4031582318524



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриція	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Novatech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	140 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	110 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	280 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна вага	0,3 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Сталь, залізо
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлитий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник (RS/2RS)
Колір Колесо	медово-жовтий (RAL1005)
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	80 mm
Протектор	20 mm
Діаметр отвору Вісь	20 mm
Довжина хаба	14 mm
Ширина тіла	20 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Твердість Протектор (D)	42 Прибережна D

