
PRODUCTINFORMATIE

# E-DRIVE ULTIMATE

## EDUAUFF125P60

EAN 4031582478327

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

### PRESTATIES

| | |
|---|---|
| Rolprestaties | ●●●●○ |
| Bewegingsgeluid | ●●●●○ |
| Verloop | ●●●○○ |
| Corrosieweerstand | ●●●○○ |

### KERNKENMERKEN

| | |
|---|---|
| Productnaam | E-Drive ultimate |
| Type | Aandrijfeenheid |
| Elektrisch geleidend | Nee |
| Roestvrij | Nee |
| Temperatuurbereik (minimaal) | 5 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C |
| Totale breedte | 190 mm |
| Totaal gewicht | 8,23 kg |
| Lengte | Max. 315 mm (noodontgrendeling geactiveerd) |
| Wieldiameter | 125 mm, slijtagegrens Ã - 115 mm |
| Wielprofiel Loopvlak | Massief rubber, niet-markerend, Shore A 63 |
| Wielbreedte | 35 mm |
| Breedte | 178 mm |
| Maximale drukkracht | 32 |
| Maximale hefkracht / contactdrukkracht | 400 |
| Hoogte in uitgangspositie | 140 mm |
| Hoogte installatie | 170 mm |
| Noodontgrendeling | Mechanisch |
| Type bescherming | IPX4 (spatwater van alle kanten, alle stekkers aangesloten) |
| Toegestane omgevingstemperatuur | Bedrijfstemperatuur 5 Â°C tot 40 Â°C, luchtvochtigheid 90%, niet-condenserend |
| Gewicht | 8 kg |
| Maximale snelheid | 4 km/h |
| Grondspeling | 30 mm |
| Oneffenheden in de grond (minimaal) | -15 mm |
| Oneffenheden in de grond (maximaal) | 15 mm |
| Toegestane opslagtemperatuur (minimaal) | -10 °C |
| Toegestane opslagtemperatuur (maximaal) | 45 °C |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# E-DRIVE ULTIMATE

## EDUAUFF125P60

EAN 4031582478327

Bestelnummer 00066143

### VORK

| | |
|---|---|
| Materiaal van de behuizing | Elektrisch |
| Vork Vorm | Rijden |
| Kleur | Blauw gepassiveerd |

### WIEL

| | |
|---|---|
| Wielkern materiaal | Polyamide |
| Materiaal loopvlak | Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd |
| Lager | Geleidingswiel/schijf |
| Kleur Wiel | Zilvergrijs (RAL7001) |
| Diameter | 125 mm |
| Breedte Loopvlak | 40 mm |
| Breedte wielkern | 40 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 63 Shore A |

### BEVESTIGING

| | |
|---|---|
| Type bevestiging | Rechthoekige plaat |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# E-DRIVE ULTIMATE

EDUAUFF125P60

EAN 4031582478327

Bestelnummer 00066143

**Producttekeningen**

