

## ELASTECH

UER 100x34-Ø12

EAN 4031582323290



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ○ ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ○ ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Elastech                     |
| Tip                            | Tocak                        |
| Standard                       | EN12532 - transportna oprema |
| Nosivost na 4 km/h             | 160 kg                       |
| Električni provod              | no                           |
| nerdjajući                     | no                           |
| Statički Nosivost              | 320 kg                       |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C                       |
| Opseg temperature (maksimalni) | 80 °C                        |
| Ukupna težina                  | 0.25 kg                      |

## TOCAK

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Tread hardness             | mekan                               |
| Materijal za telo          | poliamid                            |
| materijal omotaca          | Elastična guma, crna, vulkanizovana |
| Nošenje                    | kotrljajući lezaj                   |
| Boja Tocak                 | Srebrna siva (RAL7001)              |
| stitnici omotaca           | Bez stražara                        |
| Prečnik                    | 100 mm                              |
| Širina omotac              | 34 mm                               |
| dimenzija rupa osovina     | 12 mm                               |
| dužina glavčine            | 44.4 mm                             |
| Širina tela                | 34 mm                               |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 63 Šora A                           |

