

**ELASTECH**

UFR125X40-Ø15

EAN 4031582337969



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

**WYDAJNOŚĆ**

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ● ●
Odejście	● ● ● ○ ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

**PODSTAWOWE ATUTY**

Nazwa produktu	Elastech
Typ	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	250 kg
Nośność statyczne	500 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Waga całkowita	0,432 kg

**KOŁO**

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Łożysko	Łożysko walcowe
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	125 mm
Szerokość Bieżnia	40 mm
Średnica otworu Oś	15 mm
Długość piasty	58 mm

# ELASTECH

UFR125X40-Ø15

EAN 4031582337969



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

---

