



## ROUE


|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Tread profile            | convexe |
| Tread hardness           | souple  |
| Diamètre                 | 250 mm  |
| Largeur du bandage       | 50 mm   |
| Diamètre de l'alésage    | 25 mm   |
| Longueur de moyeu        | 60 mm   |
| Largeur du corps de roue | 50 mm   |

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Nom du produit                  | Novatech |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 800 kg   |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 640 kg   |
| Conducteur d'électricité        | no       |
| Inoxydable                      | no       |
| Capacité de charge statique     | 1600 kg  |
| Plage de température (minimale) | -10 °C   |
| Plage de température (maximale) | 60 °C    |
| Poids                           | 2.15 kg  |




# NOVATECH

ITP 250x50-Ø25.HL60 soft cv

EAN 4031582329629

Numéro de commande 00835104



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.