PRODUKTINFORMATION

LEVINA

5377PJP100P51 7001/3000

EAN 4031582368994



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●●○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●●○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Levina
CO2-udledning (scope 3)	2.27
Type	Drejeligt Hjul med Totalbremse
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	100 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	200 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	40 °C
Byggehøjde	141 mm
Samlet bredde	59 mm
Samlet vægt	0,55 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Polyamid
Gaffel Form	Slank
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Farve	Sølvgrå (RAL7001)
Udladning	36 mm
Udfaldsradius	98 mm
Udfaldsdiameter	196 mm
Dome-diameter	59 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Termoplastisk gummi
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Sølvgrå (RAL7001)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	100 mm
Hjulbane bredde	32 mm
Fælgbredde	32 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	87 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	95 mm
Pladebredde	70 mm
Længde på pladehul (maksimum)	50 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	75 mm
Pladehullets diameter	11 mm

Universel Design Award

Deutscher Designer Club

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LEVINA


5377PJP100P51 7001/3000


EAN 4031582368994


Bestillingsnummer 00037524

Produkttegninger









Universel Design Award
Deutscher Designer Club

© Copyright 2026 TENTE International GmbH