

AGILA

2470DYK100R05-28

EAN 4031582340525



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○○

Шум от движение ●●●○○○

Привличане ●●●○○○

Устойчив на корозия ●●●○○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Agila
Тип	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	80 kg
Електропроводим	Да
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	160 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	85 °C
Обща височина	138 mm
Общо тегло	1.11 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Стоманен лист, среден
Форма Вилица	Обхват
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Цвят	Синьо покритие
Изместване	38 mm
Радиус на завъртане	88 mm
Интерференция при завъртане	176 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Стомана от лист
Материал на реазбата	Плътна гума черен, електропроводим
Лагер	Конусен сачмен лагер
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	32 mm
Твърдост на Резба (A)	80 бряг A

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Твърдо Щифт кръгло
Диаметър на Болт	28 mm
Дължина на Болт	45 mm

AGILA

2470DYK100R05-28

EAN 4031582340525



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

