

安装板

P11-40X25 / 8

EAN 4031582320206



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

耐腐蚀性



核心属性

| | |
|-----------|-------|
| 产品名称 | 安装板 |
| 外壳类型 | 附件 |
| 3 km/h的载重 | 40 kg |
| 静态载重 | 80 kg |
| 总高 | 8 mm |

固定件

| | |
|------------|---------|
| 固定件类型 | 带 L型板阀杆 |
| 上板长 | 40 mm |
| 上板宽 | 25 mm |
| 上板孔长度 (最大) | 32 mm |
| 上板孔宽度 (最大) | 32 mm |
| 上板孔直径 | 4 mm |