

КАРРА

9688SFP160P63 CL67

EAN 4031582367065

Номер заказа 00838231



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●●●

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●●●

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Карра
Тип	Фиксированное Колесная опора
Стандартный	EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Грузоподъемность при 4 км/ч	540 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	450 kg
Грузоподъемность статическая	900 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	85 °C
Общая высота	205 mm
Общая ширина	98 mm
Общий вес	3,778 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Листовая сталь, тяжелая
	мягкий
Материал протектора	Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Ось	Винт с гайкой
Цвет Колесо	Серый / без маркировки
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	160 mm
Ширина Протектор	50 mm
Ширина тела	50 mm
Твердость Протектор (A)	67 Береговая A

КРОНШТЕЙН

Материал	Чугун или кованный чугун, тяжелый
Форма Вилы	Широкая, Усиленный
Цвет	Пассивированный голубым
	✓
Диаметр купола	96 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	135 mm
Ширина пластины	110 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	75 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	80 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	105 mm
Диаметр отверстия пластины	11 mm

КАРРА

9688SFP160P63 CL67

EAN 4031582367065

Номер заказа 00838231



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

