

LEVINA

5377UAP125P30-13 7001/7001

EAN 4031582347685
Bestelnummer 00035766

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Levina
Behuizingstype	Wielen met Totale vergrendeling
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	100 kg
Statisch draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	161 mm
Totale breedte	59 mm
Totaal gewicht	0,641 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lagering	Precisie kogellagers
Wielkleur	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Breedte wielkern	32 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)	42 Shore D

BEHUIZING

Materiaal	Polyamide
Vork Vorm	Slank
Zwenklager	Twee balraces
Kleur	Zilvergrijs (RAL7001)
Offset	38 mm
Zwenk radius	100,5 mm
Draaicirkel	201 mm
Diameter koepel	59 mm

FITTING

Type bevestiging	Boutgat
Boutgat diameter	13 mm

Universele
Design
AwardDeutscher
Ontwerper
Club

LEVINA



5377UAP125P30-13 7001/7001

EAN 4031582347685
Bestelnummer 00035766



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN



Universele
Design
Award



Deutscher
Ontwerper
Club