

# BASETECH

POO080X34-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320732

Broj porudžbine 00002759



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ● ● ● ○ ○

Buka u pokretu ● ● ● ○ ○

Ishrana ● ● ● ● ●

otpornost na rdju ● ● ● ○ ○

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Basetech                     |
| Tip kućišta                    | Tocak                        |
| Standard                       | EN12532 - transportna oprema |
| Nosivost na 4 km/h             | 125 kg                       |
| Statički Nosivost              | 250 kg                       |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C                       |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C                        |
| Ukupna težina                  | 0,064 kg                     |

## TOCAK

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo          | polipropilen             |
| materijal omotaca          | Identično sa telom Tocak |
| Nošenje                    | klizni lezaj             |
| stitnici omotaca           | Bez stražara             |
| Prečnik                    | 80 mm                    |
| Širina omotac              | 34 mm                    |
| dimenzija rupa osovina     | 12,1 mm                  |
| dužina glavcine            | 44,4 mm                  |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 65 Šor D                 |

# BASETECH

POO080X34-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320732

Broj porudžbine 00002759



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

---

