INFORMACIÓ DE PRODUCTE

# AGILA STAINLESS

7477PJO075P40

EAN 4031582351033



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

| | |
|---|---|
| Actuació Roll | ●●●○○ |
| El soroll del moviment | ●●●●○ |
| Atràcia | ●●●○○ |
| Resistència a a la corrosió | ●●●●● |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|---|---|
| Nom del producte | Agila stainless |
| Tipus | Rueda giratoria con Freno total |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 75 kg |
| Conducció elèctrica | No |
| Inoxidable | Sí |
| Tracidad de carga estàtica | 150 kg |
| Temperatura (mínim) | -20 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C |
| Alçada total | 100 mm |
| Àmplia general | 43 mm |
| Pes total | 0,32 kg |

## SUPORT

| | |
|---|---|
| Material d'habitatge | Inoxidable, mitjà |
| Forquilla Forma | Ample |
| Scamiento giratorio | Dues curses de ball |
| Color | Inoxidable |
| Desplaçament | 24 mm |
| Scio de giro | 81 mm |
| Sterferencia de giro | 162 mm |
| Material spring | recobriment de làmines de zinc altament resistent a la corrosió |
| Material brake pedal | fosa a pressió de zinc cromada |
| Dome Dictel | 43 mm |

## RODA

| | |
|---|---|
| Material corporal | Polipropilè |
| Material de la banda de rodadura | El cautxú termoplàstic |
| El Bearing | Coixinet llis |
| Roda de color | Verd de plata (RAL7001) |
| Protectors de fil | Sense vigilància |
| Diametralització | 75 mm |
| Banda de rodadura ample | 25 mm |
| Corporació ample | 25 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 87 Shore A |

## FITACIÓ

| | |
|---|---|
| Tipus de Fitting | Placa de plaça |
| Placa llarga | 60 mm |
| Placa ampla | 60 mm |
| Longitud del forat de placa (Minimum) | 38 mm |
| Longitud del forat de placa (màxim) | 48 mm |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 38 mm |
| Amplària del forat de placa (màxim) | 48 mm |
| Placa de diàmetre | 6,3 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA STAINLESS


7477PJO075P40


EAN 4031582351033


Número de comanda 00036682

**Plànols del producte**






© Copyright 2026 TENTE International GmbH